

**Garant**

**Klieštinové upínacie trne ER typ ADB, poniklované, SK 40 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	300515 25
GTIN	4045197945822
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. S otvorom na čip Balluff/RFID.

**GARANT –**

- **tichý chod vďaka hrubo presústruženým stopkám a presnému vyváženiu G2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.**
- **optimálnej ochrane proti korózii zabezpečenej poniklovaným povrchom.**
- **maximálnym upínacím silám a presnosti pomocou presných upínacích matíc GARANT.**

Špeciálne poniklovanie.

**GARANT –**

- **Kvalita vyvažovania G2,5/25 000 min<sup>-1</sup>**
- **Všetky stopky tvrdo sústružené (tichý chod!).**
- **Presná upínacia matica GARANT presne vyvážená (G2,5/25 000 min<sup>-1</sup>) a s povrchovou úpravou, čo zabezpečuje vysokú upínaciu silu a nižšie opotrebovanie.**
- **Vyvrtaný priechod.**

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 – typ A a B.

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835, upínací kľúč ER č. 309680 resp. 613300, upínacie kliešte ER č. 308901 – 309449; upínacia matica ER č. 309615 (pre tesniace podložky); tesniace podložky č. 309625 – 309645 (pre č. 309615).

## Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Náhradná matica HOLEX č. 309580	25
Vonkajší Ø D	42 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 pre ER klieštiny	25
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	1-16 mm
Upínač	SK 40 A = 70
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	klieštinový upínač

## Príslušenstvo

ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25
---	-----------