

Garant

Upínací trň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, poniklované, SK 40, krátka, Ø upnutia D1: 16mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300120 16 |
| GTIN | 4045197945716 |
| Trieda položky | 31A |

Popis**Prevedenie:****GARANT –**

Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min⁻¹.

S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.

Špeciálne poniklovanie.

S otvorom na čip Balluff/RFID.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre TČ č. 308820 – 308835.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm |
| Vonkajší Ø D | 48 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 |
| Upínač | SK 40, krátka |
| Norma | DIN 6359 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 7388-1 |
| Tvar | ADB |
| otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Upínací trň |

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 16

309900 16