

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA510
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie