



## Upínač s dvojitým klinom, tvarové prispôsobenie, Závit M: M6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370011 M6
GTIN	4046368800803
Trieda položky	37M

### Popis

#### Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Mimoriadne široké čeluste, na frézovanie obrysov obrobku.

#### Výhoda:

- Tvarové, a tým aj bezpečné upnutie obrobkov.
- Súčasné upnutie 2 obrobkov.

#### Upozornenie:

Na obrábanie upínača s dvojitým klinom potrebujete blokovaciu dosku.

### Technický opis

B <sub>2</sub>	6,6 mm
B <sub>1</sub>	16,05 mm
H <sub>1</sub>	9,4 mm
maximálny ťahovací moment	14,3 Nm
Upínacia sila	6,68 kN
Závit M	M6
Dĺžka L	23,9 mm

Výška H	19,1 mm
Šírka B	38,1 mm
Druh produktu	Klinový upínač