

**Garant****Pevný TK strediaci hrot 60° s odtlačacím závitom, Najväčší Ø / Morse kužel: 50/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 323210 50/3   |
| GTIN             | 4045197947833 |
| Trieda položky   | 31Z           |

**Popis****Prevedenie:**

- **Vysoko presný hrot VHM. Priliehavá konštrukcia HM pre optimálnu stabilitu a odolnosť proti zlomeniu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné zariadenia.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Vysoká kvalita povrchu na hriadeli pre optimálne prispôbenie.**
- **Kompletne kalený a brúsený nástroj.**
- **S tvrdokovovými hrotmi pre použitie s vysokým opotrebovaním.**

**Popis:**

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Na brúsenie vysoko presných dielov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Odtlačovacia matica č. 323230.

**Upozornenie:**

Odtlačovaciu maticu objednávajte samostatne. Geometrické rozmery podľa DIN 806 E.

**Technický opis**

|              |       |
|--------------|-------|
| Vonkajší Ø D | 50 mm |
| Ø d          | 35 mm |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Závit M                      | M27×1,5        |
| Dížka hlavy L                | 57 mm          |
| maximálna radiálna hádzavosť | 0,001 mm       |
| Morse kužel'                 | 3              |
| Druh produktu                | Strediaci hrot |