

**Garant****Pevný TK strediaci hrot 60° s odtlačacím závitom, Najväčší Ø / Morse kužel: 40/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	323210 40/3
GTIN	4045197947826
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Vysoko presný hrot VHM. Priliehavá konštrukcia HM pre optimálnu stabilitu a odolnosť proti zlomeniu, preto nie sú potrebné žiadne ďalšie bezpečnostné zariadenia.**
- **Uhol hrotu 60°.**
- **Vysoká kvalita povrchu na hriadeli pre optimálne prispôbenie.**
- **Kompletne kalený a brúsený nástroj.**
- **S tvrdokovovými hrotmi pre použitie s vysokým opotrebovaním.**

**Popis:**

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Použitie:**

Na brúsenie vysoko presných dielov.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Odtlačovacia matica č. 323230.

**Upozornenie:**

Odtlačovaciu maticu objednávajte samostatne. Geometrické rozmery podľa DIN 806 E.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	40 mm
Závit M	M27×1,5

Morse kužel'	3
Ø d	25 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,001 mm
Dĺžka hlavy L	57 mm
Druh produktu	Strediaci hrot