


**Garant****Otočné sústružnícke hroty s analógovým ukazovateľom tlaku a predĺženým hrotom, Morse kužel: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	321740 3
GTIN	4045197947895
Trieda položky	31Z

**Popis****Prevedenie:**

- **Upínací tlak môžete odčítať priamo na základnom telese prostredníctvom analógového alebo digitálneho displeja.**
- **Hrot je podopretý tanierovými pružinami so zdvihom pružiny približne 3,7 mm analógovo a 2,6 mm alebo 2,8 mm digitálne.**
- **Krátka, stabilná konštrukcia s dlhou vodiacou osou, kalený a jemne brúsený hrot.**
- **Najvyššia presnosť vďaka presným valčekovým ložiskám.**
- **So závitom a maticou.**
- **So špeciálnym tesnením proti nečistotám a chladiacemu prostriedku, bezúdržbové vďaka trvalému mazaniu.**

**S predĺženým hrotom, uhol hrotu 60°/40°.**

**Popis:**

Strediace hroty sa používajú hlavne na sústruhoch na podopretie dlhých a úzkych obrobkov, pretože v opačnom prípade hrozí riziko, že prevládajúce sily spôsobia, že sa tieto obrobky ohnú alebo vykrúčia.

Strediaci bod sa pripevňuje Morseovým kuželom. Obrobok sa upne do skľučovadla a stredovým vrtákom sa vyrobí zahĺbenie. Po opätovnom upnutí sa potom vloží strediaci hrot.

**Funkcia:**

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Použitie:**

Všade, **kde je potrebné dodržať určitý upínací tlak**, buď aby nedošlo k deformácii obrobku alebo aby bol obrobok bezpečne upnutý dostatočným tlakom.

- Ako protipól k hydromechanickým čelným unášačom č. 327451 – 327541, pretože unášače sa musia v každom prípade zatlačiť do obrobku.
- Pre obrobky, ktoré sa vplyvom vysokého rezného tepla viac rozpínajú.
- Na upnutie dlhých, tenkých obrobkov, aby sa zabránilo ich ohýbaniu.
- Na upínanie ťažkých obrobkov, pri ktorých je potrebné kontrolovať upínací tlak.

## Technický opis

najväčší Ø vrcholu 60° A	12 mm
maximálna axiálna upínacia sila	950 daN
Ø puzdra	60 mm
maximálna radiálna hádzavosť	0,005 mm
pre hmotnosť obrobku	200 kg
Úžitková dĺžka B	115 mm
Morse kužel	MK3
Dĺžka hrotu C	39 mm
najväčší Ø vrcholu 40° A	28 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 55
Zásobovanie energiou	energy-harvesting
Druh produktu	Strediaci hrot