

Garant**Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie, HM, Typ: C0616****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540350 C0616
GTIN	4045197222404
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.

Dĺžka stopky 200 mm (skrátiteľné).

Ø stopky 6 mm. **Tvar C zaoblený valec** (WRC).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Stroj zapnite až vtedy, keď je technická fréza vnorená do obrobku.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Ø hlavy	6 mm
Druh ozubenia	krížové brity
Tvar	zaoblený valec
Celková dĺžka	216 mm
Popis tvaru	zaoblený valec
Ozubenie skratka	Z7
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	16 mm

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		