

Garant**Technická fréza Z FINE – veľmi jemné, HM, Typ: A1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540440 A1020
GTIN	4045197679918
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca (ZYA), bez celného ozubenia.**

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Ø hlavy	10 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi jemný
Ozubenie skratka	Z FINE
Popis tvaru	valec bez celného ozubenia
Celková dĺžka	60 mm
Tvar	A1020
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Séria	Ozubenie Z FINE
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		