

**Garant****Technická fréza Z5 – jemné, HM, Typ: AS0820****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540400 AS0820
GTIN	4045197155375
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

**GARANT**frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar valca (ZYAS), s celným ozubením.**

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Popis tvaru	valec s celným ozubením
Tvar	AS0820
Ø hlavy	8 mm
Ozubenie skratka	Z5
Celková dĺžka	60 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel' < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel' < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel' < 55 HRC	vhodný		
Ocel' < 60 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		