

Garant**Technická fréza Z1 – hrubý, HM, Typ: C1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540600 C1020
GTIN	4045197155795
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar zaobleného valca** (WRC).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhroťovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Popis tvaru	zaoblený valec
Ø hlavy	10 mm
Celková dĺžka	60 mm
Tvar	C1020
Ozubenie skratka	Z1
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Séria	Ozubenie Z1
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
Drevo	podmienenene vhodný		