

**Garant****TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 3mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	202825 3
GTIN	4045197948120
Trieda položky	11X

## Popis

### Prevedenie:

Dvojito podbrúsený uhol chrpta.

**Svysokoúčinnou povrchovou úpravou** na univerzálne použitie.

## Technický opis

Celková dĺžka L	75 mm
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Tvar stopky	HA
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,04 mm
Tolerancia menovitého Ø	e8
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	16 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Počet zubov Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	3 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre orezávanie v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	3 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN

Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	$0,1 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	210	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	140	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	75	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	25	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	40	M
GG(G)	vhodný	70	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		