

Garant**Technická fréza Z5 – jemné, HM, Typ: D1614****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540400 D1614
GTIN	4045197155450
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar gule** (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Tvar	D1614
Celková dĺžka	54 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	jemná
Ozubenie skratka	Z5
Ø hlavy	16 mm
Popis tvaru	gula
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	14 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienenene vhodný		
INOX	podmienenene vhodný		
Ti	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		