

Garant**CNMM 120416, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	SR
Typ	HB7010-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie