

**Garant****CNMM 120416, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	2 - 10 mm
Posuv $f$	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SR
Typ	HB7035-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie