

Garant**CNMM 120416, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SR
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120416

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie