

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z:  
16/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Veľmi výkonný nástroj na zrážanie hrán na obrábanie dopredu a dozadu.

**Upozornenie:**

$D_{max}$  pri použití s otočnými reznými platničkami  $r = 0,4$  mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.T 0836..
Počet rezných hrán Z	3
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	110 mm
Ø D	16 mm
maximálny Ø skosenia $D_{max}$	26,3 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	35 mm
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219863