


Garant**SCMT 120404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie