

Garant**Fazetková fréza GARANT Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Veľmi výkonný nástroj na zrážanie hrán na obrábanie dopredu a dozadu.

Upozornenie:

D_{max} pri použití s otočnými reznými platničkami $r = 0,4$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Počet rezných hrán Z	4
Dĺžka výčnelku L_1	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.T 0836..
maximálny Ø skosenia D_{max}	30,3 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2