

**Garant****CNMG 120408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	WSS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie