

Garant**DNMG 110408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250655 HB7020
GTIN	4045197948564
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu a _p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	WSS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie