

Garant**DNMG 080404 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251963 HB7020
GTIN	4045197948649
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	WSS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Typ	HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie