

Garant**TNMG 160408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251435 HB7020
GTIN	4045197948618
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	WSS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie