

Garant**CCMT 060204 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260053 HB7020
GTIN	4045197948816
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1 mm
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	WSS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie