

Garant**CCMT 09T302 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260057 HB7020
GTIN	4045197948823
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7020
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Lamač triesok	WSS
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie