


Garant**CCMT 060208 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Lamač triesok	WSM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060208

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie