


Garant**DNMG 150404, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250670 HB7020
GTIN	4045197948915
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7020
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie