

**Garant****DNMG 150408, Typ: HB7035-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Trieda položky	21G

## Technický opis

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	SG
Typ	HB7035-1
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie