

Garant**DNMG 150412, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250769 HB7020
GTIN	4045197949158
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SM
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150412
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie