

Garant**DNMG 150404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250767 HB7035-1
GTIN	4045197949097
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150404
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie