

Garant**Technická fréza Z FINE – veľmi jemné, HM, Typ: C1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540440 C1020
GTIN	4045197679932
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar zaobleného valca** (WRC).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Tvar	C1020
Ozubenie skratka	Z FINE
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi jemný
Ø hlavy	10 mm
Popis tvaru	zaoblený valec
Celková dĺžka	60 mm
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	20 mm
Séria	Ozubenie Z FINE
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		