

Garant

Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorem, Ø D / počet čepielok Z: 80/8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213555 80/8
GTIN	4045197953612
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepeľou č. **674252 15IP**.

Technický opis

maximálny vonkajší Ø D _{max}	92,1 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Ø rezných hrán D _c	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.T1305

vhodná otočná rezná platnička	XEEW1305
Počet rezných hrán Z	8
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP