

Garant

Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/10mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213555 100/10
GTIN	4045197953650
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepeľou č. **674252 15IP**.

Technický opis

maximálny vonkajší Ø D _{max}	112,2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	SE.T1305
vhodná otočná rezná platnička	XEEW1305
Ø rezných hrán D _c	100 mm
Počet rezných hrán Z	10

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®
15IP

674252 15IP