

**Garant**

**Vysokovýkonná rovinná fréza GARANT Softcut® 45°, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213555 125/10
GTIN	4045197953667
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Vysoký počet rezných hrán pre maximálnu produktivitu. Pozitívne nastavenie pre jemné rezanie a nízku spotrebu energie. Vysoká hladkosť chodu vďaka individuálnej geometrii nástroja.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 3,0** s čepelou č. **674252 15IP**.

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maximálny vonkajší Ø $D_{max}$	137,3 mm
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	SE.T1305
vhodná otočná rezná platnička	XEEW1305

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Počet rezných hrán Z	10
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP