

Garant**TK dokončovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	204019 20
GTIN	4045197954268
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**Na **dokončovacie práce**.

Špeciálna geometria pre optimálne odstraňovanie triesok.

Vysoká **vnútorná stabilita a plynulý chod** pri nerovnakom stúpaní.Na **frézovanie po obvode pri dokončovacích prácach**.

Mimoriadne dlhé rezné hrany pre efektívne dokončovanie.

Upozornenie:Prebrúsenie možné od $\varnothing D_c = 6 \text{ mm}$. $a_{e \max} = 0,05 \times D$ **Technický opis**

Dĺžka britov L_c	100 mm
Smer podávania	horizontálny
\varnothing rezných hrán D_c	20 mm
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,122 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Uhol sklonu zubov	45 Stupeň
\varnothing stopky D_s	20 mm
Počet zubov Z	7
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Tolerancia menovitého \varnothing	f8
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Séria	Master Steel
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovaní	0,05xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	220	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
GG(G)	vhodný	200	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB