

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 63/8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Trieda položky	250

**Technický opis**

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,32 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	54,3 mm
Počet rezných hrán Z	8
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{\min}$	119 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	1 mm
Vnútorne chladenie	áno
vhodná otočná rezná platnička	LOGU 0303..
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm

Ø D <sub>3</sub>	56 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	124 mm
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229713
------------------	--------