

Garant
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 18/2mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Trieda položky	210

Popis
Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	8,13 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Ø rezných hrán D_c	18 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	28 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	34 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	0,3 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol rampy α_{\max}	2,82 Stupeň
Počet rezných hrán Z	2

Celková dĺžka L _{celk}	80 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2