

**Zametací stroj, Označení výrobce: SW250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	078550 SW250
GTIN	5715492191987
Trieda položky	07C

Popis**Prevedenie:**

Ručne vedené zametacie stroje s beznástrojovou nastaviteľnou bočnou kefou a hlavným zametacím valcom pre optimálne čistenie aj pri meniacich sa podmienkach podlahy. Ručný pohon, **velká zberná nádoba, nekorodujúci rám pre dlhú životnosť** a sklopná rukoväť. **Vhodné pre vnútorný a vonkajší priestor.**

Použitie:

Na tvrdé podlahy aj koberce. Ideálny na zametanie listov, suchej špiny v menších množstvách, korunkových uzáverov, cigariet atď.

Rozsah balenia:

Ručný zametací stroj, hlavný zametací valec, bočná metla, integrované filtre. Hlavný zametací valec a dve postranné kefy.

Technický opis

Teoretický výkon fľaše	3680 m ² /h
Objem kontajnera	38 l
Dĺžka	1470 mm

Pracovní šířka s postrannou kefou	920 mm
Šířka	920 mm
Označení výrobce	SW250
Hmotnost	20 kg
Výška	1120 mm
Druh produktu	Zametací stroj