

Garant**TK odihlovač 120°, bez povlaku, Ø h6 DC: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208090 6
GTIN	4045197858429
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.**

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:Vynikajúce na **zrážanie** a **odihlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

Rozmer S	3,4 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv f_z v oceli < 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø stopky D_s	6 mm
Počet zubov Z	4
Celková dĺžka L	57 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Rohový uhol úkosu	30 Stupeň
Úkosové frézovanie	60 Stupeň
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	120 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	vhodný	105	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30	M
GG(G)	vhodný	55	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

