

Garant**TK odhlovač 120°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	208092 12
GTIN	4045197858535
Trieda položky	11X

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: **Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.**

So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

Stopka	DIN 6535 HA s h6
Rozmer S	6,6 mm
Počet zubov Z	4
Celková dĺžka L	83 mm
Ø rezných hrán D _c	12 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Rohový uhol úkosu	30 Stupeň
Úkosové frézovanie	60 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	N
Tolerancia menovitého Ø	h6
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	120 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	105	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	60	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	35	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB