

**Hrncový brúsny kotúč PREMIUM***, Ø kotúča×hrúbka steny: 110X20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Kónický hrncový kotúč, spojený umelou živicom. Výška hrnca 55mm; otvor Ø 22,23mm;
maximálne otáčky 8 600 1/min.

Špecifikácia: A3604B84; tvar: 11BT.

Podiel Fe, S a Cl > 0,1%. Veľmi dobrá životnosť pri oceli a liatine, nie pre INOX.

Použitie:

Na hrubovanie s nízkou hlučnosťou s vysokým výkonom odstraňovania, prednostne v plošnom brúsení elektrickou a pneumatickou uhlovou brúskou (potrebná špeciálna ochrana).

Technický opis

Šírka kotúča (výška hrnca)	55 mm
Tvar	11BT
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	kónický hrncový kotúč
maximálne otáčky	8600 min ⁻¹
Hrúbka steny	20 mm

Skratka pre brúsivo	A
Ø kotúčov	110 mm
Špecifikácia	A3604B84
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	Liatina
maximálna obvodová rýchlosť	50 m/s
Druh produktu	Hrncový brúsny kotúč