

**Garant**

**90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/10mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215122 80/10
GTIN	4045197861436
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Ø rezných hrán $D_c$	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	12 mm
Počet rezných hrán Z	10

Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	50 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219882
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,0	211750 3,0