

Garant**90° tangenciálna vysoko výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorom, Ø D / Z_{eff}: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215126 80/5
GTIN	4045197861511
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným vymeniteľným doštičkám. Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite vymeniteľných doštičiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	LO.. 130708
Celková dĺžka L _{celk}	90 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	70 mm
efektívny počet rezných hrán Z _{eff}	5
Ø rezných hrán D _c	80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)

Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	30
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 3,0	211750 3,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219882