

**Diamantový deliaci kotúč, Ø kotúčov: 75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563490 75
GTIN	4007220393420
Trieda položky	55K

Popis**Prevedenie:**

Jednovrstvový **galvanicky obložený diamantový rozbrusovací kotúč s bočnými ochrannými segmentami**. Vysoká účinnosť rezania pomocou veľkých drážok na odvod triesok. Celková šírka kotúča 2,0 mm, ocelový základný list 1,0 mm.

Použitie:

Na rezanie, lemovanie a orezávanie plastu vystuženého vláknami (CFK / GFK) na uhlových brúskach (veľ. 115 / 125) alebo priamych brúskach (veľ. 50 / 75) s upínacím trňom č. 563496.

Technický opis

Šírka kotúča	2 mm
Tvar	1A1
Šírka kmeňového listu	1 mm
Zrornosť	D357
Ø otvora	10 mm
Ø kotúčov	75 mm

maximálne otáčky	20300 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	plast spevnený vláknami
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Plast, sklolaminát	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínací trň pre diamantové deliace kotúče vhodné pre Ø
otvora 10

563496 10