

**TK fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 201310 2 |
| GTIN | 4045197861818 |
| Trieda položky | 12X |

Popis**Prevedenie:**Konštrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.**Upozornenie:****Nástupnícky produkt pre č. 201640 a 201405.****Technický opis**

| | |
|--|----------------------------------|
| Počet zubov Z | 2 |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm |
| Ø stopky D _s | 3 mm |
| Dĺžka britov L _c | 7 mm |
| Tvar stopky | HA |
| Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 750 N/mm ² | 0,011 mm |
| Ø rezných hrán D _c | 2 mm |
| Celková dĺžka L | 57 mm |
| Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm ² | 0,01 mm |
| Tolerancia menovitého Ø | e8 |
| Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny |
| Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Rezný materiál | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Typ | N |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 1xD pri obvodovom frézovaní |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,3xD pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 170 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 140 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 100 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 70 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 60 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | podmienene vhodný | 40 | M |
| GG(G) | podmienene vhodný | 55 | K |
| Uni | podmienene vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |