

**Garant****Technická fréza Z1 – hrubý, HM, Typ: D1009****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540600 D1009
GTIN	4045197155825
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

**GARANT**frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar gule** (KUD).

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Ø hlavy	10 mm
Celková dĺžka	49 mm
Tvar	D1009
Ozubenie skratka	Z1
Popis tvaru	gula
Stupeň jemnosti ozubenia	hrubý
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	9 mm
Séria	Ozubenie Z1
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
Drevo	podmienenene vhodný		