

Garant**Technická fréza Z1 – hrubý, HM, Typ: D1614****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540600 D1614
GTIN	4045197155832
Trieda položky	51D

Popis**Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

GARANTfrézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar gule** (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Technický opis

Popis tvaru	gula
Ø hlavy	16 mm
Celková dĺžka	54 mm
Tvar	D1614
Ozubenie skratka	Z1
Stupeň jemnosti ozubenía	hrubý
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	14 mm
Séria	Ozubenie Z1
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Technická fréza

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienenene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný		
GG(G)	podmienenene vhodný		
CuZn	podmienenene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienenene vhodný		
Drevo	podmienenene vhodný		