

**HOLEX****Technická fréza Z3 stredná s lámačom triesok, HSS, Typ: K1230****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	541200 K1230
GTIN	4045197156334
Trieda položky	52D

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne formy: E, NS, K.

Ø stopky 6 mm. **Špeciálny tvar K kyjak (K).****Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Upozornenie:**Redukované otáčky pre frézové telieska s celkovou dĺžkou 120 mm: maximálne 11 000 min<sup>#1</sup>**Technický opis**

Popis tvaru	Kyjak
Ø hlavy	12 mm
Tvar	K1230
Celková dĺžka	70 mm
Ø stopky	6 mm
Ozubenie skratka	Z3
Druh ozubenia	s lámačom triesok
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Dĺžka hlavy	30 mm
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Technická fréza

