

HOLEX**Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 563500 115 |
| GTIN | 4045197593153 |
| Trieda položky | 52M |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny rezací kotúč na ocel' a INOX, ľahko rezateľný a stabilný.

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30Q-BF.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

| | |
|------------------|-------------------------|
| Tvar | 42 |
| Šírka kotúča | 2 mm |
| Popis tvaru | zalomený |
| maximálne otáčky | 13300 min ⁻¹ |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ø otvora | 22,23 mm |
| Špecifikácia | A30Q-BF |
| Ø kotúčov | 115 mm |
| pre hrúbky materiálu | 6 - 10 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň |
| optimalizované pre materiál | INOX |
| optimalizované pre materiál | Oceľ |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |