

**Garant****Technická fréza Z9 – veľmi hrubé (NK/Alu), HM, Typ: F1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	540709 F1225
GTIN	4045197522535
Trieda položky	51D

**Popis****Prevedenie:**

Ø stopky 6 mm.

**GARANT**frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu. **Tvar F gulatý oblúk** (RBF).

**Použitie:**

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

**Technický opis**

Ozubenie skratka	Z9
Tvar	F1225
Popis tvaru	gulatý oblúk
Celková dĺžka	65 mm
Ø hlavy	12 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	veľmi hrubé (neželezné kovy/hliník)
Ø stopky	6 mm
Dĺžka hlavy	25 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		